



Box for 'Votre cachet' (stamp)

Date : .....Retour : .....

Nom .....Age : .....

**Surdité**






Oreille Gauche  Oreille Droite

Légère  Moyenne  Sévère  Profonde

**Observations**

Observation lines

**Embouts de prothèse Print 3D**



**Matières**

**Acryl**

- Dur PLEXIGLASS HP .....
- Dur ANTI BACTERIEN .....
- Dur NANO.....
- Souple.....
- Souple NANO .....
- Mi souple/mi dur .....
- Mi souple/mi dur NANO .....

**Photoplast**

- Dur UVA Anallergique .....
- Souple UVA Anallergique.....

**Silicone**

- Biopor SILIMOLD 16sh rosé .....
- Biopor 40sh .....
- Biopor 60sh .....

**LUCIOLE® (haute visibilité la nuit)**

- Acryl Dur phosphoréscent .....
- Acryl Souple phosphoréscent.....

**Couleurs**

- Incolore.....
- Rosé .....
- Chair.....
- Marron .....
- Noir .....
- Pailleté .....
- Strass .....
- Autre .....

**Events**

- 1.0 mm .....OD  .....OG
- 1.5 mm .....OD  .....OG
- 2.0 mm .....OD  .....OG
- 2.5 mm .....OD  .....OG
- 3.0 mm .....OD  .....OG
- Event IROS .....OD  .....OG
- Event spiralé .....OD  .....OG
- Event rainuré.....OD  .....OG

**Montage Tubes collé  Non collé**

- Incolore.....
- Chair.....
- Marron .....
- Noir .....
- Coude Equerre .....
- Tube enfant .....
- Guide tube.....
- Lock tube (silicone).....
- Anti humidité .....
- Epais.....

**Options**

- Vernis ANTI BACTERIEN.....
- Vernis NANO .....
- Sans Vernis.....
- Repère couleur OD + OG .....
- Fil d'extraction.....
- TITANE.....
- Guide tube.....
- Sablage .....
- Scan Archivage empreinte .....

**Embouts spéciaux**

Form for 'Embouts spéciaux' with options like 'Open', 'Ecouteur déporté', 'PowerMould RIC - SP', 'Tube Collé', 'Non collé', 'Clipser', 'Marque écouteur', 'Gains écouteur'.

**Fournitures et Accessoires**

- 10m de tube PVC.....
- 1m de tube épais.....
- 1m Anti humidité .....
- 10 tubes coudés PVC.....
- 10 tubes coudés Anti humidité ..
- 5 tubes LOCK spéciale Silicone ..
- Colle spéciale Acryl .....
- Colle Cyanolite verte .....
- 100 protèges tympan.....
- Pâte empreinte 8 cartouches.....
- Pâte empreinte 50/50 .....
- 50 becs mélangeurs .....
- Pince écarte tube.....
- Foret HSS venting Ø .....
- Boule ronde acier Ø .....
- Boite expédition 11x8x3 .....